

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 18mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	201308 18
GTIN	4045197863454
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Upozornění:**Následný produkt pro č. 201630 a 201522.**

Technický popis

Uvolňovací Ø D ₁	17,7 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,15 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Ø stopky D _s	18 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	44 mm
Tvar stopky	HB
Celková délka L	92 mm
Ø břitu D _c	18 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,09 mm
Délka břitu L _c	32 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,4 mm

Počet zubů Z	2
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	280 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		

Vzduch

vhodný