

Garant**Technická fréza, TK, Typ: R0812****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Třída artiklu	51D

Popis**Provedení:**

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Technická fréza pro odjehlován (vnější) s plochou špičkou na hlavě a poloměrem pro zaoblení hran.

Zvláštní tvar odjehlování (R), vnější.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Upozornění:

Snížené otáčky pro technické frézy o celkové délce 120 mm: maximálně 11 000 min^{#1}

Technický popis

Ø hlavy	8 mm
Popis tvaru	odjehlovací

Zkratka ozubení	Z3
Celková délka	52 mm
Jemnost ozubení	střední
Tvar	R0812
Ø stopky	6 mm
Poloměr	2,5 mm
Délka hlavy	12 mm
Řada	Ozubení Z3
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza