

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202269 6,5
GTIN	4045197865175
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 16 mmNepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 27 mmUvolňovací Ø D_1 : 6,3 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka Ø D_s : 8 mm**Technický popis**

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	27 mm
Počet zubů Z	3
Délka břitu L_c	16 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm

Tvar stopky	HB
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková délka L	63 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
\varnothing břitu D_c	6,5 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	6,3 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka $\varnothing D_s$	8 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza