



**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 4 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202276 4
GTIN	4045197865564
Třída artiklu	12X

**Popis**
**Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu  $L_c$ : 8 mm

Celková délka L: 54 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,18 mm

**Technický popis**

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Šířka rohové fazetky při 45°	0,18 mm
Ø břitu $D_c$	4 mm
Délka břitu $L_c$	8 mm
Počet zubů Z	3
Celková délka L	54 mm
Tvar stopky	HB

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Tolerance jmenovitý $\emptyset$	e8
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Stopka $\emptyset D_s$	6 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza