

Garant**Tvrdokovová fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202294 6,5
GTIN	4045197866233
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Technický popis

Délka břitu L_c	16 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Směr přísluvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Uvolňovací Ø D_1	6,3 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,04 mm
Počet zubů Z	3
Celková délka L	63 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	27 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Tvar stopky	HB
Ø břitu D_c	6,5 mm

Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	280 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

