


**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 1,2 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202298 1,2
GTIN	4045197866554
Třída artiklu	12X

**Popis**
**Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 45 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu  $L_c$ : 3 mm

Celková délka L: 38 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 3 mm

Tvar stopky: HA

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

**Technický popis**

Stopka Ø $D_s$	3 mm
Počet zubů Z	3
Ø břitu $D_c$	1,2 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Délka břitu $L_c$	3 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Tvar stopky	HA
Celková délka L	38 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza