


TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 3,5 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202298 3,5
GTIN	4045197866615
Třída artiklu	12X

Popis
Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 45 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 6 mm

Celková délka L: 54 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,13 mm

Technický popis

Tolerance jmenovitý Ø	e8
Šířka rohové fazetky při 45°	0,13 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková délka L	54 mm
Tvar stopky	HB
Počet zubů Z	3
Délka břitu L_c	6 mm

Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
\varnothing břitu D_c	3,5 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza