


TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 6 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202298 6
GTIN	4045197866677
Třída artiklu	12X

Popis
Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 45 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka bříty L_c : 10 mm

Celková délka L: 54 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,2 mm

Technický popis

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka Ø D_s	6 mm
Tvar stopky	HB
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Počet zubů Z	3
Ø bříty D_c	6 mm
Celková délka L	54 mm

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Délka břitu L_c	10 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza