

Garant
Strojní závitníky pro drátěné závitové vložky HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M3

Údaje o objednávce

Artikové číslo	133550 EG-M3
GTIN	4045197862020
Třída artiklu	11H

Popis
Provedení:

Závitníky dle **DIN 40435** (podobné DIN 371 / DIN 376).

Vynikající životnost díky kvalitnímu substrátu a povlaku TiCN. Vhodné pro širokou oblast použití v různých materiálech.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů podle ISO pro metrické závit **DIN 8140** pro **drátěné závitové vložky STI** (Screw Threat Insert).

Upozornění:

Bezpodmínečně dbejte **Ø předvrtaného otvoru pod závit** (viz tabulka)!

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 40435

Toleranční třída: 6H mod.

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka Ø D_s: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Otvor pod závit Ø: 3,15 mm

Technický popis

Stoupání závitu	0,5 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Stopka Ø D _s	4,5 mm
Otvor pod závit Ø	3,15 mm
Závit Ø	3 mm

Počet drážek na třísky	3
Toleranční třída	6H mod.
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 40435
Celková délka L	63 mm
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	9 mm
Rozměr závitu	M3
Povlak	TiCN
Druh závitu	EG-M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník