

Garant**Strojní závitníky pro drátěné závitové vložky HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133550 EG-M4
GTIN	4045197862037
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Závitníky dle **DIN 40435** (podobné DIN 371 / DIN 376).

Vynikající životnost díky kvalitnímu substrátu a povlaku TiCN. Vhodné pro širokou oblast použití v různých materiálech.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů podle ISO pro metrické závit **DIN 8140** pro **drátěné závitové vložky STI** (Screw Threat Insert).

Upozornění:

Bezpodmínečně dbejte **Ø předvrtaného otvoru pod závit** (viz tabulka)!

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 40435

Toleranční třída: 6H mod.

Stoupání závitu: 0,7 mm

Celková délka L: 70 mm

Stopka Ø D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Otvor pod závit Ø: 4,2 mm

Technický popis

Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 40435
Celková délka L	70 mm
Stoupání závitu	0,7 mm
Počet drážek na třísky	3

Počet břitů Z	3
Závit Ø	4 mm
Otvor pod závit Ø	4,2 mm
Toleranční třída	6H mod.
Stopka Ø D _s	6 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Hloubka závitů	12 mm
Rozměr závitů	M4
Povlak	TiCN
Druh závitů	EG-M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník