

Garant**Strojní závitníky pro drátěné závitové vložky HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133550 EG-M8
GTIN	4045197862068
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Závitníky dle **DIN 40435** (podobné DIN 371 / DIN 376).

Vynikající životnost díky kvalitnímu substrátu a povlaku TiCN. Vhodné pro širokou oblast použití v různých materiálech.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů podle ISO pro metrické závitů **DIN 8140** pro **drátěné závitové vložky STI** (Screw Threat Insert).

Upozornění:

Bezpodmínečně dbejte **Ø předvrtaného otvoru pod závit** (viz tabulka)!

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 40435

Toleranční třída: 6H mod.

Stoupání závitů: 1,25 mm

Celková délka L: 100 mm

Stopka Ø D_s: 10 mm

Stopka 4hran □: 8 mm

Otvor pod závit Ø: 8,4 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	8 mm
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 40435
Otvor pod závit Ø	8,4 mm

Celková délka L	100 mm
Počet břitů Z	3
Toleranční třída	6H mod.
Stopka Ø D _s	10 mm
Závit Ø	8 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Hloubka závitu	24 mm
Rozměr závitu	M8
Povlak	TiCN
Druh závitu	EG-M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník