

Garant**Strojní závitníky pro závitové vložky z drátu HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138200 EG-M4
GTIN	4045197866912
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Závitníky dle **DIN 40435** (podobné DIN 371 / DIN 376).

Vynikající životnost díky kvalitnímu substrátu a povlaku TiCN. Vhodné pro širokou oblast použití v různých materiálech.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů podle ISO pro metrické závity **DIN 8140** pro **drátěné závitové vložky STI** (Screw Threat Insert).

Upozornění:

Bezpodmínečně dbejte **Ø předvrtaného otvoru pod závit** (viz tabulka)!

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 40435

Toleranční třída: 6H mod.

Stoupání závitu: 0,7 mm

Celková délka L: 70 mm

Stopka Ø D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Otvor pod závit Ø: 4,2 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 40435
Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	6H mod.
Počet břitů Z	3

Celková délka L	70 mm
Otvor pod závit Ø	4,2 mm
Řezný materiál	HSS E PM
Závit Ø	4 mm
Stopka Ø D _s	6 mm
Stoupání závitu	0,7 mm
Hloubka závitu	12 mm
Rozměr závitu	M4
Povlak	TiCN
Druh závitu	EG-M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tvar náběhu	E
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník