

**Garant****Tvrdokovová fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 9,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202294 9,5
GTIN	4045197866295
Třída artiklu	11X

**Popis****Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

**Technický popis**

Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Ø břitu $D_c$	9,5 mm
Celková délka L	72 mm
Počet zubů Z	3
Ø stopky $D_s$	10 mm
Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	32 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	9,3 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm
Tvar stopky	HB
Délka břitu $L_c$	22 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6

Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	280 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	50 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

