


TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 12 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202298 12
GTIN	4045197866707
Třída artiklu	12X

Popis
Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 45 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 16 mm

Celková délka L: 73 mm

Stopka Ø D_s : 12 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,3 mm

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,1 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Počet zubů Z	3
Celková délka L	73 mm
Délka břitu L_c	16 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6

Ø břitu D_c	12 mm
Stopka Ø D_s	12 mm
Tvar stopky	HB
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,07 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí Ø stopky nástroje 12 mm	SZ2025 12
---	-----------