


**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 20 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202298 20
GTIN	4045197866738
Třída artiklu	12X

**Popis**
**Provedení:**

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 45 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu  $L_c$ : 26 mm

Celková délka L: 92 mm

Stopka Ø  $D_s$ : 20 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm

**Technický popis**

Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø břitu $D_c$	20 mm
Délka břitu $L_c$	26 mm
Počet zubů Z	3
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Celková délka L	92 mm

Stopka $\varnothing D_s$	20 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	e8
Tvar stopky	HB
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza

## Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí $\varnothing$ stopky nástroje 20 mm	SZ2025 20
---	-----------