

**Garant****Strojní závitníky pro drátěné závitové vložky HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133550 EG-M6
GTIN	4045197862051
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

Závitníky dle **DIN 40435** (podobné DIN 371 / DIN 376).

Vynikající životnost díky kvalitnímu substrátu a povlaku TiCN. Vhodné pro širokou oblast použití v různých materiálech.

**Použití:**

Pro výrobu upínacích závitů podle ISO pro metrické závit **DIN 8140** pro **drátěné závitové vložky STI** (Screw Threat Insert).

**Upozornění:**

Bezpodmínečně dbejte **Ø předvrtaného otvoru pod závit** (viz tabulka)!

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 40435

Toleranční třída: 6H mod.

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 90 mm

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Stopka 4hran □: 6,2 mm

Otvor pod závit Ø: 6,3 mm

**Technický popis**

Závit Ø	6 mm
Toleranční třída	6H mod.
Stoupání závitu	1 mm
Celková délka L	90 mm
Norma	DIN 40435

Počet břitů Z	3
Otvor pod závit Ø	6,3 mm
Stopka Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Řezný materiál	HSS E PM
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	6,2 mm
Hloubka závitů	18 mm
Rozměr závitů	M6
Povlak	TiCN
Druh závitů	EG-M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník