

Garant**Technická fréza, TK, Typ: MN1225****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Třída artiklu	51D

Popis**Provedení:**

Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Stopka je z oceli, pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, v ostatních případech je z tvrdokovu.

Kombinovaný tvar špičatého kužele a úhlu pro odjehlování a srážení **vnitřních a vnějších hran**.

Speciální geometrie ozubení pro **optimální vedení u ostrých hran**.

Zvláštní tvar odjehlování (MN), vnitřní / vnější.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Upozornění:

Snížené otáčky pro technické frézy o celkové délce 120 mm: maximálně 11 000 min^{#1}

Technický popis

Jemnost ozubení	střední
Popis tvaru	odjehlovací

Zkratka ozubení	Z3
Ø hlavy	12 mm
Celková délka	70 mm
Tvar	MN1225
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	25 mm
Řada	Ozubení Z3
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza