

Garant**Strojní závitníky pro závitové vložky z drátu HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138200 EG-M16
GTIN	4045197866974
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Závitníky dle **DIN 40435** (podobné DIN 371 / DIN 376).

Vynikající životnost díky kvalitnímu substrátu a povlaku TiCN. Vhodné pro širokou oblast použití v různých materiálech.

Použití:

Pro výrobu upínacích závitů podle ISO pro metrické závity **DIN 8140** pro **drátěné závitové vložky STI** (Screw Threat Insert).

Upozornění:

Bezpodmínečně dbejte **Ø předvrtaného otvoru pod závit** (viz tabulka)!

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 40435

Toleranční třída: 6H mod.

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 125 mm

Stopka Ø D_s: 14 mm

Stopka 4hran □: 11 mm

Otvor pod závit Ø: 16,5 mm

Technický popis

Stoupání závitu	2 mm
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E PM
Stopka 4hran □	11 mm
Toleranční třída	6H mod.

Otvor pod závit Ø	16,5 mm
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN 40435
Stopka Ø D _s	14 mm
Závit Ø	16 mm
Počet drážek na třísky	4
Hloubka závitů	48 mm
Rozměr závitů	M16
Povlak	TiCN
Druh závitů	EG-M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tvar náběhu	E
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník