

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Úhel nastavení $\kappa$	117,5 stupeň
Podložka	259031 39
Upínací výška $L_2$	31 mm
Šroub pro příložku	259021 4
Upínka	259038 2
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	40 mm
Středové přesazení $L_3$	22 mm
Šroub podložky	259025 3
ISO kód držáku	A32S MVPNR/L 16
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Celková délka $L$	250 mm
Ø stopky $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Podložka Typ 39	259031 39
Šroub pro upínku Typ 4	259021 4
Upínka Typ 2	259038 2
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500