

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 40/22mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Podložka	259031 10
Sada pružin	259044 2
Lomená páka	259015 2
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Velikost destiček	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 2204..
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	50 mm
Celková délka L	300 mm
Šroubek klínku	259018 2
Upínací výška $L_2$	38,5 mm
Středové přesazení $L_3$	27 mm
ISO kód držáku	A40T PTFNR/L 22
Sada pružinových kolíků	259047 2
Ø stopky $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 10	259031 10
Lomená páka Typ 2	259015 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500