

Garant

Úzké hydraulické pouzdro, SK 30 A = 80, Ø upnutí D1: 3 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302091 3
GTIN	4045197868480
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- **Mimořádně štíhlá konstrukce (obrys 3°)**
- **Zušlechtěná povrchová struktura.**
- **S otvorem Balluffchip.**
- **Je možné axiální přestavení délky.**
- **Stopky natvrdo přesoustružené.**
- **Je možné použití redukčních pouzder.**

Použití:

Zejména pro výrobu nástrojů a forem. **Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.** K vrtání, vystružování a frézování. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro tažný čep č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302180.

Ø D₂: 9 mm

Ø D₃: 13,2 mm

Vnější Ø D: 40 mm

L₂: 40 mm

Technický popis

L ₂	40 mm
Ø D ₃	13,2 mm

Vnější Ø D	40 mm
upnutí Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	9 mm
Upnutí	SK 30 A = 80
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308780 30
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 30	308610 30
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30