


3M Roloc™**Brusný kotouč 984F, Ø 50,8 mm, Zrnitost: 60**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554005 60
GTIN	30051141277098
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřicímu keramickému zrně (CER).

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

S přesně tvarovaným brusným zrnem **Cubitron™ II**.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúhňových pracovních procesů.

Používejte s tvrdým opěrným talířem č. 554089.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Zrnitost	60
Ø kotouče	50,8 mm
Brusivo	Cubitron™ II
Zkratka brusiva	Keramické

Podklad brusného materiálu	podložka se stabilními hranami
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Označení výrobce	984F
Vhodné pro rychlovýměnný systém	Roloc™
Maximální počet otáček	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm	554089 50
--	-----------