

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub podložky	259025 3
Celková délka L	250 mm
Podložka	259031 39
Velikost destiček	16 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Délka vyložení L ₁	96 mm
ISO kód držáku	A32S MVZNR/L 16
Šroub pro příložku	259021 4
Upínka	259038 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	48 mm
Středové přesazení L ₃	30 mm
Upínací výška L ₂	31 mm
Užitná hloubka T	14 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravá

Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Podložka Typ 39	259031 39
Šroub pro upínku Typ 4	259021 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Upínka Typ 2	259038 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500