

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251729 40/16
GTIN	4045197868282
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	95 stupeň
ISO kód držáku	A40T MVZNR/L 16
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	57 mm
Velikost destiček	16 mm
Šroub podložky	259025 3
Šroub pro příložku	259021 4
Podložka	259031 39
Celková délka L	300 mm
Délka vyložení L_1	120 mm
Upínací výška L_2	38,5 mm
Středové přesazení L_3	35 mm
Upínka	259038 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VN.. 1604..
Užitná hloubka T	15 mm
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá

Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroubek pro podložku Typ 3	259025 3
Šroub pro upínku Typ 4	259021 4
Podložka Typ 39	259031 39
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínka Typ 2	259038 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500