

Garant**Držák nástrojů s ráčnou dlouhý, celoodcelový, Celková délka: 250 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	149000 250
GTIN	4045197861689
Třída artiklu	11K

Popis**Provedení:**

S dvoučelistovým sklíčidlem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s rýhami na obou koncích pro aretaci aretační kuličky. Chromovaný držák. Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. **Celoodcelové provedení** pro vysoké zatížení krouticím momentem. Upínač nástrojů s přesnou obvodovou házivostí a úzkými tolerancemi. Upínací čelisti frézované a indukčně kalené pro vysokou tuhost a optimální tvrdost povrchu.

Použití:

Vhodný pro řezání závitů v hluboko položených, obtížně přístupných místech.

Upozornění:

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.

rozsahu upnutí: 2,6 - 5,5 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M3 – M10

Náhradní čelisti č. 148710 vel.: 85

Technický popis

<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	2,6 - 5,5 mm
---	--------------

Celková délka	250 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M3 – M10
Náhradní čelisti č. 148710 vel.	85
Materiál	celoocelový
Druh produktu	Držák nástrojů