

Garant

Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-A 100 A = 130, Ø trnu d₁: 32mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306686 32
GTIN	4045197870148
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Upínací Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.**
- **S otvorem pro čip Balluff/RFID.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

S otvorem pro přívod chlazení.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a nožových hlav.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	130 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Vnější Ø D	78 mm
Ø trnu d ₁	32 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	32

Délka frézovacího trnu L_4	24 mm
Upínací $\varnothing D_1$	32 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 130
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	Není zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μ m
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 32	309880 32
Speciální klíč Pro \varnothing trnu 32 mm	309840 32
Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 32	309890 32
Upínací šroub frézy Pro \varnothing trnu 32 mm	309860 32