

Garant**Držák nástrojů s ráčnou dlouhý, celooceľový, Celková délka: 300 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	149000 300
GTIN	4045197861696
Třída artiklu	11K

Popis

Provedení:

S dvoučelistovým sklíčidlem pro upínání čtyřhranných stopek. Posuvná příčná rukojeť s rýhami na obou koncích pro aretaci aretační kuličky. Chromovaný držák. Ráčna přepínatelná na levý/pravý chod nebo pevná. **Celooceľové provedení** pro vysoké zatížení krouticím momentem. Upínač nástrojů s přesnou obvodovou házivostí a úzkými tolerancemi. Upínací čelisti frézované a indukčně kalené pro vysokou tuhost a optimální tvrdost povrchu. Patentovaný tvar upínacích čelistí, je možné přesné a bezpečné upnutí i závitníkových bitů se 6hrannou stopkou 1/4 palce (např. č. 676307). Upnutí se provádí na kompletní ploše 6hranu.

Použití:

Vhodný pro řezání závitů v hluboko položených, obtížně přístupných místech.

Upozornění:

Rozměry čtyřhranu dalších velikostí závitníků a výstružníků najdete v tabulkách příslušných skupin produktů.

rozsahu upnutí: 4,6 - 8 mm

Pro ruční závitník DIN 352: M4,5 – M12

Náhradní čelisti č. 148710 vel.: 110

Technický popis

Celková délka	300 mm
Pro ruční závitník DIN 352	M4,5 – M12
<input type="checkbox"/> rozsahu upnutí	4,6 - 8 mm
Náhradní čelisti č. 148710 vel.	110
Materiál	celoocelový
Druh produktu	Držák nástrojů