

**Garant****Držák upichovacího nože 45°, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 20/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273762 20/3
GTIN	4045197869265
Třída artiklu	21W

**Popis****Použití:**

Pro operace přímo na ramenu pro zhotovení odlehčovacích zápichů pro závitý a broušení.

**Upozornění:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (při  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (při  $w = 2$ ).
- **Používejte jen s upichovací destičkou s plným poloměrem č. 273735 – 273739.**
- **Bez normovaného podseknutí podle DIN 509.**

Vnitřní chlazení: ne

Šířka zápichu w: 3 mm

$t_{\min}$ : 0,7 mm

Minimální šířka zápichu y: 0,5 mm

Funkční šířka  $L_4$ : 23 mm

Délka hlavy  $L_1$ : 33 mm

Celková délka L: 125 mm

**Technický popis**

Celková délka L	125 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Funkční šířka $L_4$	23 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy $L_1$	33 mm
Velikost stopky	20 mm

Minimální šířka zápichu y	0,5 mm
t <sub>min</sub>	0,7 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Upínací šroub Typ 6	279815 6
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub	279904
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600