

**Garant**
**Držák upichovacího nože 45°, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 25/3**


## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273762 25/3   |
| GTIN           | 4045197869272 |
| Třída artiklu  | 21W           |

## Popis

### Použití:

Pro operace přímo na ramenu pro zhotovení odlehčovacích zápichů pro závit a broušení.

### Upozornění:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (při  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (při  $w = 2$ ).
- **Používejte jen s upichovací destičkou s plným poloměrem č. 273735 – 273739.**
- **Bez normovaného podseknutí podle DIN 509.**

Vnitřní chlazení: ne

Šířka zápichu w: 3 mm

$t_{\min}$ : 0,7 mm

Minimální šířka zápichu y: 0,5 mm

Funkční šířka  $L_4$ : 28 mm

Délka hlavy  $L_1$ : 33 mm

Celková délka L: 150 mm

## Technický popis

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Délka hlavy $L_1$   | 33 mm                 |
| Velikost stopky     | 25 mm                 |
| Šroub               | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Funkční šířka $L_4$ | 28 mm                 |
| Šířka zápichu w     | 3 mm                  |
| Celková délka L     | 150 mm                |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Minimální šířka zápichu y    | 0,5 mm              |
| $t_{\min}$                   | 0,7 mm              |
| Způsob použití               | pravý               |
| Vnitřní chlazení             | ne                  |
| Možnost axiálního upichování | ne                  |
| Druh produktu                | Soustružnický držák |

## Příslušenství

|   |             |
|---|-------------|
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm                        | 659874 50   |
| Upínací šroub Typ 6   | 279815 6    |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25                              | 674248 TX25 |
| Upínací šroub   | 279904      |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 1600 cNm | 659957 1600 |