

3M Roloc™**Brusný kotouč 777F, Ø 50,8 mm, Zrnitost: 80**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554025 80
GTIN	30051144146612
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Velmi vysoký úběr a dlouhá životnost díky samoostřicímu keramickému zrně (CER).

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Zrnitost	80
Barevný kód	žlutá
Ø kotouče	50,8 mm
Brusivo	Keramické zrně (CER)
Zkratka brusiva	Keramické

Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Označení výrobce	777F
Vhodné pro rychlovýměnný systém	Roloc™
Maximální počet otáček	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mmtvrký Vnější Ø 50 mm	554089 50
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mmstředně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mmměkký Vnější Ø 50 mm	554091 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mmstřední Vnější Ø 50 mm	554092 50