

Garant
Držák upichovacího nože 45°, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/3

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273763 25/3
GTIN	4045197870803
Třída artiklu	21W

Popis
Použití:

Pro operace přímo na ramenu pro zhotovení odlehčovacích zápichů pro závitý a broušení.

Upozornění:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (při $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (při $w = 2$).
- **Používejte jen s upichovací destičkou s plným poloměrem č. 273735 – 273739.**
- **Bez normovaného podseknutí podle DIN 509.**

Vnitřní chlazení: ne

Šířka zápichu w: 3 mm

t_{\min} : 0,7 mm

Minimální šířka zápichu y: 0,5 mm

Funkční šířka L_4 : 28 mm

Délka hlavy L_1 : 33 mm

Celková délka L: 150 mm

Technický popis

Délka hlavy L_1	33 mm
Celková délka L	150 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Šířka zápichu w	3 mm
Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L_4	28 mm

Minimální šířka zápichu y	0,5 mm
t_{\min}	0,7 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub	279904
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Upínací šroub Typ 6	279815 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600