

Garant

**Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, PSK 80 krátký,
Ø trnu d1: 40mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308551 40
GTIN	4045197870728
Třída artiklu	31C

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a frézovacích hlav s příčnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, šroub pro utahovací frézy č. 309860.

Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885; 309893.

Technický popis

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40
Délka vyložení rozměr A	60 mm
Ø trnu d ₁	40 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Vnější Ø D	89 mm

Upínací Ø D ₁	40 mm
Upnutí	PSK 80 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Otvor chladicího kanálu	zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
---------------------------------	-----------