

**Garant**
**Držák upichovacího nože 45°, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/3**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273763 20/3
GTIN	4045197869296
Třída artiklu	21W

**Popis**
**Použití:**

Pro operace přímo na ramenu pro zhotovení odlehčovacích zápichů pro závitý a broušení.

**Upozornění:**

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (při  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (při  $w = 2$ ).
- **Používejte jen s upichovací destičkou s plným poloměrem č. 273735 – 273739.**
- **Bez normovaného podseknutí podle DIN 509.**

Vnitřní chlazení: ne

Šířka zápichu w: 3 mm

$t_{\min}$ : 0,7 mm

Minimální šířka zápichu y: 0,5 mm

Funkční šířka  $L_4$ : 23 mm

Délka hlavy  $L_1$ : 33 mm

Celková délka L: 125 mm

**Technický popis**

Funkční šířka $L_4$	23 mm
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	125 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy $L_1$	33 mm
Šířka zápichu w	3 mm

Minimální šířka zápichu y	0,5 mm
t <sub>min</sub>	0,7 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub	279904
Upínací šroub Typ 6	279815 6
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600