



## Vějířovitý brusný kotouč V2 Power, (CER), plochý-šikmý pro INOX, Ø 125 mm, Zrnitost: 60



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	565482 60
GTIN	4027497396559
Třída artiklu	53L

### Popis

#### Provedení:

**Patentovaný srpovitý tvar lamel** a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdélejší životnosti.

Talíř ze skelné tkaniny pro **univerzální použití**.

Maximální brusný výkon, **keramické zrna** se samo ostřícím efektem. Žádné zalepování resp. přehřívání. Velmi vhodné také pro broušení hran.

#### Použití:

Práce téměř bez vibrací a dlouhá životnost.

#### Upozornění:

Beztalířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.

### Technický popis

Popis tvaru	Plochý šikmý
Zrnitost	60

Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	125 mm
Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Nosný talíř	Talíř ze skelné tkaniny
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		