

Závit Závitový kalibr pro správný rozměr, Závit: M42



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486020 M42
GTIN	4045197213129
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Zabroušení 1. závitů odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitů. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

Správný a zmetkový rozměr separátně (DIN 2240, část 2, tvar GE).

Použití:

Pro metrické závitů ISO, pravotočivý DIN 13.

Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro závitů jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závitů UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závitů k dodání na poptávku.

Technický popis

Toleranční třída	6H
Stoupání závitů	4,5 mm
Závit	M42
Toleranční pole	H
Druh závitů	M
Norma	DIN 13
Kvalita	6

Druh měrky	Dobry kalibr
Kalibrování	L11
Druh produktu	závitový válečkový kalibr správných rozměrů

Služby

Kalibrace DAkkSZávitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 90 mm	028540 90
KalibrováníZávitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální Ø 60 mm	028500 60