

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry 6g, Závit: M24**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	486010 M24
GTIN	2050001037220
Třída artiklu	48B

Popis**Provedení:**

Zabroušení 1. závitů odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitů. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

Použití:

Pro metrické závitů ISO, pravotočivý DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornění:

Závitové kalibry pro závitů jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závitů UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závitů k dodání na poptávku.

Technický popis

Závit	M24
Stoupání závitů	3 mm
Toleranční třída	6g
Kalibrování	L12

Toleranční pole	g
Druh měrky	Dobry kalibr
Norma	DIN 13
Druh závitu	M
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry

Služby

Kalibrování Závitový kroužek Maximální Ø 60 mm	028600 60
Kalibrace DAkkSZávitový kalibrační kroužek Maximální Ø 100 mm	028640 100