



Vějířový brusný kotouč Soft Job (ZA), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 40



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 554030 40 |
| GTIN | 9003172469829 |
| Třída artiklu | 53T |

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Velmi pružné provedení se stojícími lamelami a přesahem lamel **pro extrémně měkký, rovnoměrný brus**.

Vějířovité minikotouče s lamelami rozvinutými do vějíře poskytují ve srovnání s běžnými brusnými kotouči **delší životnost, flexibilnější broušení a rovnoměrnější strukturu brusu** (hodnota drsnosti) až na mez opotřebení.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Závit: Rychlovýměnný systém Roloc™

Max. počet otáček: 20000 min⁻¹

Technický popis

| | |
|-----------|---------|
| Zrnitost | 40 |
| Ø kotouče | 50,8 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Brusivo | Zirkonkorund (ZA) |
| Zkratka brusiva | ZA |
| Podklad brusného materiálu | Plastový talíř |
| Atribut názvu produktu | Ø 50,8 mm |
| Závit | Rychlovýměnný systém Roloc™ |
| Max. počet otáček | 20000 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm | 554093 50 |
| Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm | 554090 50 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdá Vnější Ø 50 mm | 554089 50 |
| Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm | 554092 50 |
| Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkká Vnější Ø 50 mm | 554091 50 |