



Vějířovitý brusný kotouč SLTT (ZA-Power), plochý-šikmý pro ocel a INOX, Ø 115 mm, Zrnitost: 60



Údaje o objednávce

Artikové číslo	565411 60
GTIN	4027497388745
Třída artiklu	53L

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti. Kvalitní upevnění na talíři z ocelového plechu, popř. skelné tkaniny pro práci bez vibrací při snížené hlučnosti.

ZA: Čistý **zirkonový korund** na směsné tkanině polyesteru a bavlny. Z důvodu otevřeného posypu zrna velmi agresivní.

ZA-Power: Speciální **směs zirkonového korundu** s povlakem aktivním pro broušení. Žádné zanášení a zalepování díky chladnému brusu.

CER: Maximální brusný výkon, **keramické zrno** se samo ostřícím efektem. Žádné zalepování resp. přehřívání. Velmi vhodné také pro broušení hran.

SiC: Velmi hrubé **zrno karbidu křemíku**, nezanáší se. Velmi vhodné pro hliník a kompozitní materiály.

ZA-Power: Speciální **směs zirkonového korundu** s aktivní brusnou povrchovou úpravou. Žádné zanášení a zalepování díky chladnému brusu.

Použití:

Pro **nejvyšší obrušovací výkon** při dlouhé životnosti.

Upozornění:

Beztařířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

Popis tvaru: Plochý šikmý

Ø otvoru: 22,23 mm

Technický popis

Zrnitost	60
Popis tvaru	Plochý šikmý
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	115 mm
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Nosný talíř	Talíř z ocelového plechu
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		