

3M Roloc™**Dokončovací kotouč z rouna SC-DR, Ø 50,8 mm, Srovnání zrnitosti: 180**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554045 180
GTIN	30048011055276
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Univerzální a výkonné **nylonové rouno**.

Použití:

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Provedení	A medium
Srovnání zrnitosti	180
Stupeň jemnosti	střední
Ø kotouče	50,8 mm
Brusivo	Nylonové rouno

Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Maximální počet otáček	23000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		

Příslušenství

554093 50

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm	554089 50
--	-----------

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50
--	-----------

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm	554091 50
--	-----------

Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50
--	-----------