

Garant**Sada brusných tělísek hrubé, AR, Počet brusných tělísek: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	550200 10
GTIN	4045197239099
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Stopka \varnothing 6 mm \times 40 mm.

Keramicky vázaná brusná tělíska v provedení středně tvrdého **růžového ušlechtilého korundu (AR)**.

Sada s vybranými brusnými tělísky s nejpoužívanějšími tvary a rozměry.

Použití:

Pro univerzální obrábění **nelegované a nízko legované oceli a ocelové litiny**.

Doporučená řezná rychlost: 30 – 50 m/s.

Rozsah dodávky:

Po jednom tvaru brusného tělíska ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.

Technický popis

Počet brusných tělísek	10
Stupeň jemnosti	hrubý
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	AR
Ø stopky	6 mm
Délka stopky	40 mm
Druh produktu	Brusné tělísko