

**3M Roloc™****Rounový kotouč GB-DR, Ø 50,8 mm, Srovnání zrnitosti: 50**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	554062 50
GTIN	30048011603552
Třída artiklu	53M

## Popis

### Provedení:

**Systém rychlé výměny** s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Rounové brusné kotouče s **agresivním brusným zrnem Cubitron (CER)** v kombinaci s odolnou tkaninou.

### Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Umožňují **úběr a dokončování bez otřepů** s jedním nástrojem. Vysoká stabilita hran a dlouhá životnost.

### Upozornění:

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod 573510 ff.

## Technický popis

Stupeň jemnosti	zvlášť hrubý
Srovnání zrnitosti	50
Provedení	coarse super duty
Ø kotouče	50,8 mm
Brusivo	Brusné zrna Cubitron™

Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Označení výrobce	GB-DR
Maximální počet otáček	23000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusné roundo

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suchý	vhodný		

## Příslušenství

Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 50 mm	554090 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 50 mm	554089 50
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 50 mm	554091 50
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 50 mm	554092 50