



## Sada brusných tělísek jemné, AD-AW, Počet brusných tělísek: 10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	550310 10
GTIN	4027497219902
Třída artiklu	56L

### Popis

#### Provedení:

Brusná tělíska LUKAS (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska LUKAS jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Stopka  $\varnothing$  3 mm  $\times$  50 mm.

Sada s vybranými brusnými tělísky s nejpoužívanějšími tvary a rozměry.

Malá brusná tělíska se **smíšeným zrnem (AD-AW)** z normálního korundu, ušlechtilého korundu tmavě červeného a jednokrystalového korundu bílého (označení LUKAS NDW) se zrnem 100 (jemné). Keramické pojivo.  $\varnothing$  stopky 3 mm. Délka stopky 50 mm.

#### Použití:

Brusná tělíska s vysokou tvarovou stabilitou se hodí především pro jemné obrábění a obrábění hran (**kalených nástrojových** a **Cr-Ni ocelí** při výrobě nástrojů a forem. Doporučená rezná rychlost 10 – 30 m/s.

#### Rozsah dodávky:

Po jednom tvaru brusného tělíska č. 551510 vel. ZY0408 / ZY0610 / ZY0810 / ZY1013 / SP0510 / SP0810 / WR1013 / KU04 / KU06 / KU08.

## Technický popis

Počet brusných tělísek	10
Stupeň jemnosti	jemný
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	AD-AW
Ø stopky	3 mm
Délka stopky	50 mm
Druh produktu	Brusné tělísko