

Garant**Brusné tělísko hrubé, AR, Typ: ZY0610****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	550600 ZY0610
GTIN	4045197239204
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Brusná tělíska GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska GARANT jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusná tělíska v provedení **ušlechtilý korund růžový (AR)** s hrubým a jemným zrnem. stopky \varnothing 6 mm.

Hrubá zrnitost. Délka stopky 40 mm.

Použití:

Pro univerzální obrábění **nelegované a nízko legované oceli a ocelové litiny**. Doporučená řezná rychlost: 30 – 50 m/s.

Technický popis

Délka stopky	40 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
\varnothing hlavy	6 mm
\varnothing stopky	6 mm
Délka hlavy	10 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A

Atribut názvu produktu	AR
Druh produktu	Brusné tělísko