

Závit Mezní kalibr, TiN, Závit: M3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486008 M3
GTIN	2050001060419
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.

Správná a zmetková strana na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1, tvar R). Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Strana se správným rozměrem povlak TiN. Díky tomu výrazně delší životnost, drážka na nečistoty od M6.

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN13.

Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Zvláštní příslušenství:

Mezní válečkový kalibr č. 486055.

Upozornění:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

Technický popis

Závit	M3
Stoupání závitu	0,5 mm
Toleranční třída	6H
Druh závitu	M
Norma	DIN 13

Kvalita	6
Toleranční pole	H
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Druh měrky	Dobry kalibr
Povrch správné strany	TiN
Kalibrování	L10
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

Služby

Kalibrování Závitový mezní kalibr Maximální Ø 3 mm	028550 3
Kalibrace DAkkS Mezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm	028590 90