

3M Roloc™**Dokončovací kotouč z rouna SC-DR, Ø 76,2 mm, Srovnání zrnitosti: 180**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554047 180
GTIN	480110553120
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Univerzální a výkonné **nylonové rouno**.

Použití:

K čištění, odmaštění, matování povrchů kovů.

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Srovnání zrnitosti	180
Provedení	A medium
Stupeň jemnosti	střední
Ø kotouče	76,2 mm
Brusivo	Nylonové rouno
Zkratka brusiva	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm
Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř s upínáním M14tvrdý Vnější Ø 75 mm	554094 75
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 75 mm	554090 75

Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm tvrdý Vnější Ø 75 mm	554089 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 75 mm	554093 75
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mm měkký Vnější Ø 75 mm	554091 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm střední Vnější Ø 75 mm	554092 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý Vnější Ø 75 mm	554088 75