

3M Roloc™**Kompaktní kotouč XL-UR, Ø 76,2 mm, Srovnání zrnitosti: 180/2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	554067 180/2
GTIN	30048011171860
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s umělohmotným závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí, **lisovaný tvar kotouče**.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Velmi vhodné pro **jemné broušení a odjehlování**. Vytváří **jemnou konečnou úpravu** a snižuje hloubku drsnosti u všech materiálů.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Stupeň jemnosti	střední
Provedení	2 A medium
Stupeň tvrdosti	měkký
Ø kotouče	76,2 mm
Zkratka brusiva	A

Brusivo	Normální korund (A)
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm
Označení výrobce	XL-DR
Maximální počet otáček	15000 min ⁻¹
Druh produktu	Kompaktní kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Příslušenství

Gumový brusný talíř s upínáním M14tvrdý Vnější Ø 75 mm	554088 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mmstředně tvrdý Vnější Ø 75 mm	554093 75
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mmtvrdý Vnější Ø 75 mm	554089 75
Gumový brusný talíř s upínáním M14tvrdý Vnější Ø 75 mm	554094 75
Gumový brusný talíř stopky Ø 6 mmměkký Vnější Ø 75 mm	554091 75
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mmstřední Vnější Ø 75 mm	554092 75
Plastový brusný talíř stopky Ø 6 mm Vnější Ø 75 mm	554090 75