

**Fibrový kotouč XF 870 (CER), Ø 125 mm, Zrnitost: 50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566560 50
GTIN	4018875460795
Třída artiklu	56V

**Popis****Provedení:**

Pevný, avšak velmi ohebný **vulkánfibr**. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.

**VSM XF 870** fibrový kotouč s **velmi vysokým a maximálně agresivním brusným výkonem**, vynikající životnost. Chladný brus. Nejlépe vhodný pro veškeré ocele, vysoce tepelně odolné niklové slitiny a ocele CrNi.

Druh zrna: **Keramické zrno s chladicím aktivním brusným povlakem (TOP SIZE)**.

**Použití:**

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 6670. K **broušení rovných nebo klenutých ploch** s vysokou **pružností**.

**Technický popis**

Zrnitost	50
Ø kotouče	125 mm
Řada	XF870
Brusivo	Keramické zrno s chladicím aktivním brusným povlakem (TOP SIZE)

Zkratka brusiva	Keramické
Podklad brusného materiálu	Laminátový kotouč
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Maximální počet otáček	12200 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Laminátový kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Opěrný talíř ISOstředně tvrdý/žebrovaný Vnější Ø 117 mm	566670 117
Opěrný talířtvrdý/žebrovaný Vnější Ø 125 mm	566672 125

Opěrný talíř ISOpružný/hladký Vnější Ø 117 mm

566650 117