



Vějířovitý brusný kotouč na ocel, POLIFAN-CURVE (ZA), Ø kotouč×šířka: 115X16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	566320 115X16
GTIN	4007220821695
Třída artiklu	55P

Popis

Provedení:

Vějířovitý brusný kotouč pro náročné obrábění koutových svarů. **Radiální konstrukce se speciálním uspořádáním lamel** umožňuje optimální využití brusiva v rádiusu. Vysoký úběrový výkon, stabilita a stálost tvaru.

SGP CURVE STEELOX (ZA) v zrnů 40 pro vysoký výkon obrábění.

Použití:

Precizní vybrušování geometrií koutových svarů, srážení hran, odjehlování. Široké provedení (L) pro koutové svary > 8 mm.

Technický popis

Popis tvaru	Radiální
Šířka v rádiusu	14 mm
Zrnitost	40
Šířka kotouče	16 mm
Ø otvoru	22,23 mm

Pro rádiusy koutových svarů	> 8 mm
Ø kotouče	115 mm
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
suché	vhodný		