

Garant**Brusné tělísko hrubé, AN, Typ: ZY1032****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551600 ZY1032
GTIN	4045197239679
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Brusná tělíška GARANT (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíška GARANT jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Brusné tělísko z **normálního korundu (AN)** s hrubým zrnem a pojivem z umělé pryskyřice. Délka stopky 40 mm.

Použití:

Pro obrábění **vysoce legované oceli, INOX a ocelové litiny**. Doporučená řezná rychlost 40 – 50 m/s.

Technický popis

Délka stopky	40 mm
Ø hlavy	10 mm

Stupeň jemnosti	hrubý
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	32 mm
Brusivo	normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	AN
Druh produktu	Brusné tělísko