

**3M Roloc™****Sada s rychlovýměnným systémem, Ø 50,8 mm, Typ: PREMIUM****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554080 PREMIUM
GTIN	4046719797349
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Rychlovýměnný systém **Roloc™** umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „hravě jednou rukou“ v nejkratším čase.

Sada 3M Roloc™ s rychlovýměnným systémem pro vícestupňové procesy broušení s **optimálně sladěnými pracovními kroky**. Vysoce výkonná sada pro optimalizovaný brusný výkon a výsledky povrchu. **Brusné kotouče 984F-Cubitron II** pro maximální úběr. **Rounové kotouče GB-DR** pro snížení poškrábání při broušení, **kompaktní brusné kotouče XL-DR** (6 A med, 2 S fine) pro rovnoměrný, lesklý finiš. **Kotouče na hrubé čištění XT-DR** a **kartáče RD-ZB Bristle** pro náročné čištění.

**Použití:**

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

**Rozsah dodávky:**

Počet dílů: 55-dílné

Předběžný brus: 25×554005\_60 (984F)

Mezibrus: 15×554062\_80 (GB-DR)

Finiš: 5×554066\_180/6 (XL-DR) 5×554066\_280 (XL-DR)

Čištění: 2×554056\_XCRS (XT-DR) 1×573510\_80 (RD-ZB)

Brusný talíř stopky Ø 6mm Adaptér (M14): 1×554089\_50 (tvrdý) 1×554081

**Technický popis**

Počet dílů	55
Ø kotouče	50,8 mm
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Vhodné pro rychlovýměnný systém	Roloc™
Druh produktu	Brusný kotouč